

Adaptor M8 male / M12 female A-cod.

4-pol. / 4-pol., conf. 1,2,3,4

Ürün No.: 7000-88531-0000000

Ağırlık: 0.015

Menşei: DE




Model designation: MSB04L0-H-T

Adaptör

Erkek soket - dişi soket

M8 – M12, 4 kutuplu

4 kutuplu M8 dağıtım kutusu için

Ürün Linki**örnekleme****Male****Female**

Ürün Image farklı olabilir

**Side 1**

Family construction form	M12
Vida dişi	M12 x 1
Sıkma torku	0.6 Nm

Side 2

Family construction form	M8
Vida dişi	M8 x 1
Sıkma torku	0.4 Nm

Ticari bilgiler

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/7000-88531-0000000
GTIN	4048879118514
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-7.1	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-8.1	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-9.1	27440106
ECLASS-10.0.1	27440106
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-14.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
ETIM-6.0	EC001855
ETIM-7.0	EC001855
ETIM-8.0	EC001855
EAN	4048879118514

Elektrik verileri | Besleme

Çalışma gerilimi AC maks.	50 V
Çalışma gerilimi DC maks.	60 V
Kontak başına çalışma akımı maks.	4 A
Çalışma gerilimi AC maks. (UL-listed)	30 V
Çalışma gerilimi DC maks. (UL-listed)	30 V

Cihaz koruması | Elektrik

Koruma derecesi (EN IEC 60529)	IP67
Koruma türü ek koşulu	takılı, vidalanmış
Ölçülen izolasyon voltajı	800 V

Mekanik veriler | Malzeme verileri

Malzeme muhafaza	PUR
Kilitleme Malzemesi	Çinko döküm
Kilitleme kaplama	Nickeled

Mekanik veriler | Montaj verileri

Montaj metodu	Schraubgewinde
---------------	----------------

Ortam özellikleri | İklimsel

Çalışma sıcaklığı min.	-30 °C
Çalışma sıcaklığı maks.	85 °C

Important installation notes

Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.