

Pneumatic module - female & male, 2-pole

Pneumatic

Male/female

2-pole


Internal hose Ø 6 mm

Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

The clip 70MH-ZZ100-0000000 is needed (2x)

Ürün Linki**örnekleme**

Ürün Image farklı olabilir

**Ticari bilgiler**

ECLASS-6.0	27440209
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879664134
Gümrük tarife no (gtip)	85389099
Paket miktarı	5

Installation | Connection

Gender	male/female
Mating cycles min.	500

Installation | Pin assignment

No. of poles	2
--------------	---

Device protection | Electrical

Pollution Degree	3
------------------	---

Mechanical data | Material data

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.

Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmalî sınırlıdır. Sürüm: 2024-05-19

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Combustibility class (UL94)	V-0
Material housing	PC
Mechanical data Mounting data	
Number of module slots	1
Height	27,2 mm
Width	34,1 mm
Depth	14,6 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	80 °C