

1,6 mm crimp contact f/turned/gold/0,14-0,37 mm²

100 pieces

Turned crimp contact

Female

1.6 mm

0.14...0.37 mm² (AWG 26...22)

Quantity: 100 pcs.

Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Ürün Linki**örnekleme**

Ürün Image farklı olabilir

Ticari bilgiler

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879653565
Gümrük tarife no (gtip)	85366990
Paket miktarı	100

Installation

Connection cross section min.	0,14 mm ²
Connection cross section max.	0,37 mm ²
AWG number min.	26
AWG number max.	22

Installation | Connection

Stripping length	7 mm
Connection	Crimp
Gender	female
Mating cycles min.	500

Mechanical data | Material data

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmalî sınırlıdır. Sürüm: 2024-05-30

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Coating contact gold plated

Material contact Brass

Mechanical data | Mounting data

Height 3,5 mm

Width 3,5 mm

Depth 21,6 mm