

GigaBit crimp contact - F, 0,2-0,5 mm²GigaBit crimp contact - F, 0,2-0,5 mm²

Turned crimp contact

Female

Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Ürün Linki**örnekleme**

Ürün Image farklı olabilir

Ticari bilgiler

ECLASS-6.0	27261204
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879672863
Gümrük tarife no (gtip)	85366990
Paket miktarı	100

Installation

Connection cross section min.	0,2 mm ²
Connection cross section max.	0,5 mm ²
AWG number min.	24
AWG number max.	20

Installation | Connection

Stripping length	4,2 mm
Connection	Crimp
Gender	female
Mating cycles min.	200

Mechanical data | Material data

Coating contact	gold plated
Material contact	Copper alloy

Mechanical data | Mounting data

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.

Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmalî sınırlıdır. Sürüm: 2024-05-15

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Height	1,7 mm
Width	1,7 mm
Depth	13,6 mm