

MODL. VARIO 6-way coupling housing type B

stainless steel type 1.4404 (V4A)

Mobile housing
Stainless steel 1.4404 (V4A)
6-way

Ürün Linki

örnekleme



Ürün Image farklı olabilir

Ticari bilgiler

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573139
Gümrük tarife no (gtip)	85389099
Paket miktarı	1

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Degree of protection (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Additional condition protection degree	inserted, screwed

Mechanical data

Operating pressure min.	-0,8 bar
Operating pressure max.	16 bar

Mechanical data | Material data

Material housing	Stainless steel 1.4404 (V4A)
------------------	------------------------------

Mechanical data | Mounting data

Mounting method	screw fixing
-----------------	--------------

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-20 °C
----------------------------	--------

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmalı sınırlıdır. Sürüm: 2024-04-26

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Operating temperature max. 120 °C