MURR ELEKTRONIK
stay connected


MODL. VARIO insert for coupling housing type B

6/4 shut-off, nickel plated brass

Insert - mobile housing
Brass, nickel plated
with shut-off
AD6

Ürün Linki

örnekleme



Ürün Image farklı olabilir

Ticari bilgiler	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573832
Gümrük tarife no (gtip)	74198090
Paket miktarı	1
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Degree of protection (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Mechanical data	
Barrier	with shut-off
Operating pressure min.	0 bar
Operating pressure max.	16 bar
Mechanical data | Material data	
Coating housing	nickel plated
Material gasket	FPM
Material housing	Brass

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-29

Mechanical data | Mounting data	
Outer diameter hose	6 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	120 °C

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-29

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com