

MUIW ANALOG COUPLER COMPONENT



IN: 0..10 V - OUT: 0..20 mA

INPUT: 0...10 V DC

OUTPUT: 0...20 mA

ネジ端子

入力と出力は電氣的に絶縁

[Link to Product](#)**Illustration**

Product may differ from Image

General data	
Test isolation voltage	1.5 kV
Mounting method	DINレール取り付け可能 (EN 60715)
Temperature range	0...+60 °C
Dimensions H×W×D	91×6.2×70 mm
Technical Data	
Operating voltage	24 V DC ±20%, 平滑
Operating current	50...70 mA
Tolerance	max. 0.5%
Frequency	max. 500 Hz
Description	
Functional description	Murr社のアナログコンバータは標準的な信号 (0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA) を電氣的に絶縁してこれら3つのうちの1種の信号に変換します。内臓の電流制限器により、短絡、過負荷保護されています。モジュール MIIW - 0/4 ~ 20 mA to 0/4 ~ 20 mA - 補助電源無し。
Voltage inputs	
Input resistor	約 250 kΩ
Voltage output signals	
Load	max. 25 mA
Current outputs	
Load	max. 500 Ω
取引条件	
EAN	4048879028400
eClass	27210990
HSコード	85437090
Packaging unit	1
生産現国	CZ