MURR ELEKTRONIK
stay connected

LUGS 24 FOR SIGNAL TRANSFER


250V / 8 A


24-pole
Screw plug-in terminals

Link to Product

Illustration







Product may differ from Image

取引条件

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026277
HSコード	85369010
Packaging unit	1

このデータシートに含まれる情報は最大限の注意を払って作成されました。
Liability for the correctness completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence. Version: 2024-03-29

Electrical data | Supply	
Operating voltage AC	250 V
Operating current max.	8 A
Installation	
Connection cross-section solid max.	4 mm²
Installation | Connection	
Connection	Screw terminals SK
Device protection | Electrical	
Overvoltage category (EN 60664-1)	I
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	75 mm
Width	70 mm
Depth	66 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C

このデータシートに含まれる情報は最大限の注意を払って作成されました。
Liability for the correctness completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence. Version: 2024-03-29