MURR ELEKTRONIK
stay connected

Modlight70 Pro LED modul blue

Input 24VDC

LED module (blue)

Link to Product

Illustration



Product may differ from Image

取引条件	
ECLASS-6.0	27371200
ECLASS-6.1	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ECLASS-10.1	27371220
ECLASS-11.1	27371220
ECLASS-12.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879752657
HSコード	85319000
Packaging unit	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	21,6 V
Operating voltage DC max.	26,4 V
Current consumption max.	62,5 mA
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Additional condition protection degree	inserted, locked
Mechanical data | Material data	
Material housing	PC
Mechanical data | Mounting data	

このデータシートに含まれる情報は最大限の注意を払って作成されました。
Liability for the correctness completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence. Version: 2024-03-29

Height	49 mm
Width	70 mm
Depth	70 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-30 °C
Operating temperature max.	60 °C
Connection type 1	
Mounting method	bayonet-locking

このデータシートに含まれる情報は最大限の注意を払って作成されました。
Liability for the correctness completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence. Version: 2024-03-29