stay connected

Cube67 Zubehör

Trennstecker für Systemleitungen

M12
Buchse gerade
Interne Systemverbindung
mit Befestigungssockel
Flansch, Lochabstand 30 mm, Bohrmaß 3.3 mm

Link zum Produkt

Abbildungen

Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27242692
ECLASS-6.1	27242692
ECLASS-7.0	27242692
ECLASS-8.0	27242692
ECLASS-9.0	27242692
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879047890
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsstrom max.	4 A

Installation | Anschluss

Anschlussinformation	Han-Brid®, 6-polig
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	female
Steckzyklen min.	500

Installation | Pin-Belegung

Polzahl	6

Geräteschutz | Elektrisch

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 21.05.2024

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	80,5 mm
Breite	40 mm
Tiefe	40 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 21.05.2024