stay connected

1,6er Crimpkontakt ST/gedreht/silber/0,5 mm²

100 Stück

Gedrehter Crimpkontakt
Stift
1.6 mm
0.5 mm² (AWG 20)
Verpackungseinheit: 100 Stück
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879649834
Verpackungseinheit	100
Zolltarifnummer	85366990
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	0,5 mm²
AWG-Nummer max.	20
Installation | Anschluss	
Abisolierlänge	7 mm
Anschlussart	Crimp
Geschlecht	male
Steckzyklen min.	500
Mechanische Daten | Materialdaten	
Beschichtung Kontakt	versilbert

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 21.05.2024

Material Kontakt	Messing

Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	3,2 mm
Breite	3,2 mm
Tiefe	25 mm

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 21.05.2024