

MIRO TH 110VAC/DC SK Optokopplermodul

IN: 130 VAC/DC - OUT: 250 VAC / 0,5A

Triac 0.5 A
110 V AC/DC
Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen






Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604

ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879026765
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85414900
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC min.	70 V
Eingangsspannung AC max.	130 V
Eingangsspannung AUS AC min.	0 V
Eingangsspannung AUS AC max.	35 V
Eingangsspannung AUS DC min.	0 V
Eingangsspannung AUS DC max.	35 V
Eingangsspannung DC min.	70 V
Eingangsspannung DC max.	130 V
Eingangsstrom max.	3,6 mA
Elektrische Daten Ausgang	
Ausschaltverzögerung max.	10 ms
Einschaltverzögerung max.	10 ms
Ruhestrom AUS max.	300 mA
Zusatzbedingung Schaltfrequenz	je nach Beschaltung
Schaltfrequenz max.	20 Hz
Schaltspannung AC min.	12 V
Schaltspannung AC max.	250 V
Schaltstrom min.	2 mA
Schaltstrom max.	0,5 A
Spannungsabfall AC max.	1,5 V
Diagnosen	
Statusanzeige LED	gelb
Geräteschutz Elektrisch	
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten Materialdaten	
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	78 mm
Breite	6,2 mm
Tiefe	70 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Anschlusstyp 4	
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	1

PIN 1	13
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	1
PIN 1	14
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	1
PIN 1	A 1
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	1
PIN 1	A 2