MURR ELEKTRONIK
stay connected

Active controlled rectifier


IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A


24 V DC (ON: > 16 V DC; OFF: < 12 V DC)
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Spring clamp terminals

Link do produto

Ilustração







Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390
ECLASS-10.1	27040390

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27040390
ECLASS-12.0	27040390
ETIM-5.0	EC001504
Classificação fiscal	85044083
GTIN	4048879404150
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Input	
Input voltage 1 AC	230 V
Input voltage 2 AC	400 V
Input voltage 3 AC	480 V
Input voltage OFF DC max.	12 V
Input current DC max.	0,8 A
Control voltage DC	24 V
Control voltage DC min.	16 V
Electrical data | Output	
Output voltage	205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
Output current max.	0,75 A
Switching frequency max.	2,5 Hz
Diagnostics	
Status indication LED	green
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
Invers-polarity protection	yes
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	22,5 mm
Width	75 mm
Depth	85 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	55 °C
Connection type 4	
Connection type 1	X1
Connection type 2	X2
Connection type 3	X3
Connection type 4	X4
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	4
PIN 1	SL
PIN 2	SR
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	3
PIN 1	DC +
PIN 2	S +

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

PIN 3	S -
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	4
PIN 1	S -
PIN 2	NC
PIN 3	L 2
PIN 4	L 2
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	4
PIN 1	L 1
PIN 2	L 1
PIN 3	N
PIN 4	N

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024