MURR ELEKTRONIK
stay connected

MIRO TR 24VDC SK 5P OPTO-COUPLER MODULE


IN: 48 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A


Transistor 2 A
24 V DC
Short-circuit protected
Switching frequency: max. 1 kHz
Screw terminals

Ürün Linki

örnekleme







Ürün Image farklı olabilir

Ticari bilgiler

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28

ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879026918
Gümrük tarife no (gtip)	85414900
Paket miktarı	1
Electrical data | Input	
Input voltage OFF DC min.	0 V
Input voltage OFF DC max.	5 V
Input voltage DC min.	10 V
Input voltage DC max.	48 V
Current input DC	7 mA
Electrical data | Output	
Short-circuit protected	yes
Switch off delay max.	120 µs
Quiescent current OFF max.	0,1 mA
Switching frequency max.	1000 Hz
Voltage switching DC min.	10 V
Switching voltage DC max.	35 V
Switching current min.	1 mA
Switching current max.	2 A
Voltage drop DC max.	1,2 V
Diagnostics	
Status indication LED	yellow
Device protection | Electrical	
Rated insulation voltage	3750 V
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Color housing	black
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	91 mm
Width	6,2 mm
Depth	71 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Connection type 5	
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28

No. of poles	1
PIN 1	14
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	13 +
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	A 1
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	A 2

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28