MURR ELEKTRONIK
stay connected


MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY


Distributor AS-I and extern power, 1 potential


5 ports, universal
1 potential
5 plug terminals included

Ürün Linki

örnekleme







Ürün Image farklı olabilir

Ticari bilgiler

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879050463
Gümrük tarife no (gtip)	85369010
Paket miktarı	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage DC max.	36 V
Current operating per port max.	8 A
Total current max.	12 A
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
Insulation strength Power/Power (EN 60664-1)	50 V
Insulation strength ASI/Power	200 V
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	61 mm
Width	25 mm
Depth	152 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	70 °C
Conformity	
Product standard	EN 60664-1
Connection type 6	
Connection type 1	11
Connection type 2	12
Connection type 3	13
Connection type 4	14
Connection type 5	15
Connection type 6	Power / Asi
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	2
PIN 1	11 +
PIN 2	11 -
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	2
PIN 1	12 +
PIN 2	12 -
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	2

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28

PIN 1	13 +
PIN 2	13 -
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	2
PIN 1	14 +
PIN 2	14 -
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	2
PIN 1	15 +
PIN 2	15 -
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	4
PIN 1	1 +
PIN 2	1 -
PIN 3	2 +
PIN 4	2 -

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28