

B16 Rahmen (ST) für 4 Module

A...D

B16  
Rahmen  
Stift  
für 4 Module  
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen





Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27143424      |
| ECLASS-6.1         | 27261209      |
| ECLASS-7.0         | 27440206      |
| ECLASS-8.0         | 27440206      |
| ECLASS-9.0         | 27440206      |
| ECLASS-10.1        | 27440206      |
| ECLASS-11.1        | 27440206      |
| ECLASS-12.0        | 27440206      |
| ETIM-5.0           | EC002312      |
| GTIN               | 4048879641777 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

Installation

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Anschlussquerschnitt min. | 1 mm² |
| Anschlussquerschnitt max. | 6 mm² |
| AWG-Nummer min.           | 18    |
| AWG-Nummer max.           | 10    |

Installation | Anschluss

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Anschlussart                       | Schraubenklemmen SK |
| Steckzyklen Sicherungselement min. | 20                  |
| Steckzyklen min.                   | 500                 |

Installation | Pin-Belegung

|         |        |
|---------|--------|
| Polzahl | 2 + PE |
|---------|--------|

Mechanische Daten

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03.06.2024  
Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Haltekraft Module (stecken) min. | 300 N |
| Haltekraft Module (ziehen) min.  | 600 N |
| Haltekraft PE Kontakt            | 250 N |
| Rahmentyp                        | male  |
| Ziehkraft max.                   | 60 N  |

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beschichtung Gehäuse       | vernickelt    |
| Beschichtung Kontakt       | vernickelt    |
| Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0           |
| Material Gehäuse           | Zinkdruckguss |
| Material Kontakt           | Messing       |
| Material Sicherungselement | PC GF         |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Anzahl Modulplätze | 4       |
| Baugröße           | B16     |
| Höhe               | 36,5 mm |
| Breite             | 34,4 mm |
| Tiefe              | 84,7 mm |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur min.         | -40 °C    |
| Betriebstemperatur max.         | 125 °C    |
| Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |