

MVP12-Metall 8xM12 DI8 DO8 IOL K3,


galvanische Trennung, IO-Link Version 1.1

IO-Link Hub
Kompaktmodul
IO-Link V1.1

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879619189
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200

Elektrische Daten | Eingang

Typ Eingang	PNP (EN 61131-2) Type 3
Eingangszeitfilter	1 ms

Elektrische Daten | Ausgang

Überlastfest	ja
Kurzschlussfest	ja
Ausgangsstrom je Pin max.	0,4 A

Industrielle Kommunikation IO-Link	
IO-Link Revision ID	V1.1
IO-Link Typ	Device
IO-Link Zykluszeit min.	2,3 ms
IO-Link Übertragungsrate	COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class	B
Diagnosen	
Aktorwarnung	pro Kanal per LED und BUS
Diagnose per LED	pro Modul und Kanal
IO-Link Events	Unterspannung Versorgung, keine Spannung
Kurzschluss-Diagnose	ja
LED-Anzeige	Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose	ja
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Mechanische Daten Montagedaten	
Geeignet für Befestigungsart	4-Loch Schraubbefestigung
Höhe	145 mm
Breite	55 mm
Tiefe	32 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	70 °C
Anschlusstyp 3	
Anschlusstyp 1	X0-X3
Anschlusstyp 2	X4-X7
Anschlusstyp 3	XZ1
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	female
Farbe Kontakträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	5
PIN 1	24 V DC US
PIN 2	DI
PIN 3	0 V US
PIN 4	DI
PIN 5	n.c.
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	female
Farbe Kontakträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO
PIN 3	0 V UA
PIN 4	DO
PIN 5	PE
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Farbe Kontakträger	schwarz

Kodierung	A
Polzahl	5
PIN 1	24 V DC US
PIN 2	24 V DC UA
PIN 3	0 V US
PIN 4	IO-Link
PIN 5	0 V UA