

Gateway EtherCAT/AS-i, 2 Masters

Produkt abgekündigt seit 2023-02-13

Gateway-Singlemaster

frontseitig über Federkraftsteckklemmen 0.5...1.5 mm

AS-Interface/PROFIBUS DP

Specification 3.0

Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter <http://shop.murrelektronik.com>


Andere Gateways auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879444712
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AS-Interface max. 70 mA

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC 30 V

Industrielle Kommunikation | Busdaten

Automatische Baudratenerkennung ja

Baudrate min.	9,6 kBaud
---------------	-----------

Baudrate max.	12 MBaud
---------------	----------

Industrielle Kommunikation | AS-Interface

AS-i Spezifikation	V3.0
--------------------	------

Anzahl Slaves max.	62
--------------------	----

Diagnoseschnittstelle seriell	PS2/RS232
-------------------------------	-----------

Zykluszeit AS-i	150 µs × (Anzahl Slaves + 2)
-----------------	------------------------------

Industrielle Kommunikation | Profibus

PROFIBUS Funktion	Abbildung der AS-Interface Slaves als I/O-Prozessdaten im PROFIBUS DP vollständige Diagnose und Konfiguration über DP-Master
-------------------	--

Installation | Anschluss

Familie-Bauform	SUB-D9
-----------------	--------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------	------

Überlastfest	ja
--------------	----

Kurzschlussfest	ja
-----------------	----

Bemessungsisolationsspannung	500 V
------------------------------	-------

Mechanische Daten

Anzahl Bedientasten	4
---------------------	---

Funktion Bedientasten	ESC, Mode, OK, Set
-----------------------	--------------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
-----------------	------------

Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
------------------------------	-------------------------

Höhe	120 mm
------	--------

Breite	75 mm
--------	-------

Tiefe	70 mm
-------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
-------------------------	------

Betriebstemperatur max.	55 °C
-------------------------	-------

Lagertemperatur min.	-20 °C
----------------------	--------

Lagertemperatur max.	85 °C
----------------------	-------

Konformitäten, Zulassungen

Niederspannungsrichtlinie	EN 50295
---------------------------	----------