

## Cube67 E/A Kompaktmodul

4 analoge Eingänge (RTD)


Kompaktmodul  
 AI4 - (C) 4× M12 (RTD)  
 für Widerstände und Temperatur  
 Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".  
 Gehäuse ist vollvergossen.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242601      |
| ECLASS-6.1         | 27242601      |
| ECLASS-7.0         | 27242601      |
| ECLASS-8.0         | 27242601      |
| ECLASS-9.0         | 27242601      |
| ECLASS-10.1        | 27242601      |
| ECLASS-11.1        | 27242601      |
| ECLASS-12.0        | 27242601      |
| ETIM-5.0           | EC001596      |
| GTIN               | 4048879048217 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Stromaufnahme max.  | 50 mA |
| Summenstrom UA max. | 4 A   |
| Summenstrom US max. | 4 A   |

#### Elektrische Daten | Eingang

|                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp                             | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, 0...3000 Ohm, R |
| Wandlungszeit Analogeingang pro Kanal | 58 ms                                                                            |

| Diagnosen                           |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Aktorwarnung                        | pro Kanal per LED und BUS         |
| Diagnose                            | Unterspannung, keine Spannung     |
| Diagnose per BUS                    | pro Modul und Kanal               |
| Diagnose per LED                    | pro Modul und Kanal               |
| Kurzschluss-Diagnose                | ja                                |
| LED-Anzeige                         | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| Überlast-Diagnose                   | ja                                |
| Geräteschutz   Elektrisch           |                                   |
| Schutzart (EN IEC 60529)            | IP67                              |
| Mechanische Daten   Montagedaten    |                                   |
| Geeignet für Befestigungsart        | 2-Loch Schraubbefestigung         |
| Höhe                                | 126 mm                            |
| Breite                              | 30 mm                             |
| Tiefe                               | 34,5 mm                           |
| Umgebungseigenschaften   Klimatisch |                                   |
| Betriebstemperatur min.             | 0 °C                              |
| Betriebstemperatur max.             | 55 °C                             |
| Lagertemperatur min.                | -20 °C                            |
| Lagertemperatur max.                | 75 °C                             |
| Anschlusstyp 2                      |                                   |
| Anschlusstyp 1                      | 0-3                               |
| Anschlusstyp 2                      | Bus In                            |
| Familie-Bauform                     | M12                               |
| Geschlecht                          | female                            |
| Farbe Kontaktträger                 | schwarz                           |
| Kodierung                           | A                                 |
| Polzahl                             | 5                                 |
| PIN 1                               | RD                                |
| PIN 2                               | RD                                |
| PIN 3                               | WH                                |
| PIN 4                               | WH                                |
| PIN 5                               | n.c.                              |
| Familie-Bauform                     | M12                               |
| Geschlecht                          | male                              |
| Farbe Kontaktträger                 | schwarz                           |
| Kodierung                           | A                                 |
| Polzahl                             | 6                                 |
| PIN 1                               | 24 V DC (UA)                      |
| PIN 2                               | 24 V DC (US)                      |
| PIN 3                               | 0 V                               |
| PIN 4                               | Bus internal                      |
| PIN 5                               | Bus internal                      |
| PIN 6                               | 0 V                               |