

MPL Trafonetzgerät 3-phasig, gesiebt

IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/7,5ADC

Strom: 7.5 A  
Ausgangsleistung: 180 W  
Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.  
Einbaulage an senkrechter Wand beliebig, Betauung unzulässig

Link zum Produkt

Abbildungen





Abbildung stellvertretend

| Kaufmännische Daten |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27049002      |
| ECLASS-7.0          | 27049002      |
| ECLASS-8.0          | 27049002      |
| ECLASS-9.0          | 27040701      |
| ETIM-5.0            | EC002540      |
| GTIN                | 4048879079266 |
| Verpackungseinheit  | 1             |
| Zolltarifnummer     | 85044095      |
| Elektrische Daten   |               |
| Sicherheitsgrad     | SELV          |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
|--------------|--------------|

**Elektrische Daten | Eingang**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Absicherung 1 Primärseite extern | 0,5 A  |
| Charakteristik Vorsicherung      | Träge  |
| Eingangsspannung AC              | 400 V  |
| Eingangsspannung AC min.         | 380 V  |
| Eingangsspannung AC max.         | 420 V  |
| Eingangsstrom AC (3-phasig)      | 0,42 A |
| Phasenzahl Eingang               | 3      |
| Wirkungsgrad                     | 72 %   |

**Elektrische Daten | Ausgang**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Absicherung Sekundärseite extern     | 7,5 A                         |
| Ausgangsbeschaltung                  | LED, Siebungskondensator, VDR |
| Ausgangsspannung DC                  | 24 V                          |
| Ausgangsspannung einstellbar         | nein                          |
| Ausgangsstrom max.                   | 7,5 A                         |
| Charakteristik sekundäre Absicherung | Träge                         |
| Restwelligkeit max.                  | 2 %                           |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochabhängung |
| Befestigungsmaß a            | 164 mm                 |
| Befestigungsmaß b            | 56,5 mm                |
| Befestigungsmaß c            | 6,5 mm                 |
| Höhe                         | 185 mm                 |
| Breite                       | 76,5 mm                |
| Tiefe                        | 190 mm                 |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 55 °C  |

**Konformität**

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Produktstandard | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
| EMV             | EN 55011 B, EN 61000-3-2          |