

MDST Dreiphasenspartransformator

P:5400VA IN:3x380/400/420VAC OUT:3x230VAC -1x220VAC

Spartransformator
5 400 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen




Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031301
ECLASS-6.1	27031301
ECLASS-7.0	27031301
ECLASS-8.0	27031301
ECLASS-9.0	27031301
ECLASS-10.1	27031301
ECLASS-11.1	27031301
ECLASS-12.0	27031301
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879589628
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043200
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung 1 AC	380 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsspannung 3 AC	420 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	8,4 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	8 A

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.05.2024

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	56 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	54 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 3	52 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	300 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	286 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 3	272 A
Phasenzahl Eingang	3

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung	3 × 230 / 1 × 220 V AC
Ausgangsspannung AC 1	220 V
Ausgangsspannung AC 2	230 V
Schaltleistung AC max.	5400 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - PE	2,9 kV
-------------------------------------	--------

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochabhängung
Befestigungsmaß a	71 mm
Befestigungsmaß b	176 mm
Höhe	90 mm
Breite	230 mm
Tiefe	205 mm
Durchmesser Bohrung	9 mm
Länge Bohrung	13 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C