

MPL Trafonetzgerät 3-phasig, gesiebt

IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/30ADC

Die MPL-Serie umfasst Dreiphasen-Stromversorgungen/Netzgeräte, die Sicherheitstransformatoren enthalten, mit der Schutzklasse I und Schutzart IP20 für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701

ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079198
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85044095
Elektrische Daten	
Sicherheitsgrad	SELV
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Elektrische Daten Eingang	
Absicherung 1 Primärseite extern	2 A
Charakteristik Vorsicherung	Träge
Eingangsspannung AC	400 V
Eingangsspannung AC min.	380 V
Eingangsspannung AC max.	420 V
Eingangsstrom AC (3-phasig)	1,6 A
Phasenzahl Eingang	3
Wirkungsgrad	76 %
Elektrische Daten Ausgang	
Absicherung Sekundärseite extern	30 A
Ausgangsbeschaltung	LED, Siebungskondensator, VDR
Ausgangsspannung DC	24 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Ausgangsstrom max.	30 A
Charakteristik sekundäre Absicherung	Träge
Restwelligkeit max.	2 %
Mechanische Daten Montagedaten	
Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a	215 mm
Befestigungsmaß b	86 mm
Befestigungsmaß c	6,5 mm
Höhe	240 mm
Breite	106 mm
Tiefe	250 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMV	EN 55011 B, EN 61000-3-2