

Entmagnetisierer 1,5 A

INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 24 V DC
max. 1.5 A (kurzschlussfest)
Schraubklemmen

Link zum Produkt

Abbildungen






Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27379090
ECLASS-7.0	27379090
ECLASS-8.0	27379090
ECLASS-9.0	27379090
ECLASS-10.1	27379090
ECLASS-11.1	27379090
ECLASS-12.0	27379090

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879025058
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85437090
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	18 V
Betriebsspannung DC max.	30 V
Betriebsstrom max.	40 mA
Elektrische Daten Eingang	
Eingangswiderstand min.	10 kΩ
Entmagnetisierung Analogeingang	0 ... 10 V (44 ... 55 %) PWM
Entmagnetisierung Digitaleingang	sicher OFF: max. 1 V, sicher ON: min. 5 V (LED gelb)
Magnetisierung Analogeingang	0.8 ... 8.8 V (0 ... 100 %) PWM
Magnetisierung Digitaleingang	sicher OFF: max. 1 V, sicher ON: min. 5 V (LED gelb)
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung DC	24 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Ausgangsstrom max.	1,5 A
PWM-Frequenz	800 Hz
Diagnosen	
Statusanzeige LED	grün
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Verpolschutz	ja
Kurzschlussfest	ja
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	75 mm
Breite	22,5 mm
Tiefe	102 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Anschlussyp 4	
Anschlussyp 1	X2
Anschlussyp 2	X2
Anschlussyp 3	X3
Anschlussyp 4	X4
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	3
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	n.c.
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme

Geschlecht	female
Polzahl	3
PIN 1	10 VM
PIN 2	10 VE
PIN 3	0 V
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 1	Out 2
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 1
PIN 4	Out 1
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 1	INM
PIN 2	INE
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC