

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:250VA IN:200/230/460VAC OUT:24/115VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
20 VA (24 V AC)
300 VA (115 V AC)
Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen




Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073813
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	200 V
Eingangsspannung 2 AC	230 V
Eingangsspannung 3 AC	460 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	1,23 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 3 AC	0,61 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	18,5 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 3	8,03 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	30,1 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 3	13,1 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC 1	24 V
Ausgangsspannung AC 2	115 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	250 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	4,8 kV
--	--------

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochauhängung
Befestigungsmaß a	75,3 mm
Befestigungsmaß b	84 mm
Befestigungsmaß c	5,8 mm
Höhe	105 mm
Breite	96 mm
Tiefe	91 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
-----------------	-----------------------------------

Anschlusstyp 3

Anschlusstyp 1	Input
Anschlusstyp 2	Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 2	200 V
PIN 3	230 V
PIN 4	460 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 2	24 V DC
PIN 4	115 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch

Polzahl	1
PIN 1	PE