

MST Einphasen Sicherheitstransformator

P:400VA IN:400/480VAC OUT:18/24/30/36/48VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
415 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen





Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 10.05.2024

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879337045
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

Elektrische Daten

Sicherheitsgrad	SELV
-----------------	------

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsspannung 3 AC	460 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	2,1 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 3 AC	1 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	10 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 3	5 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	29 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 3	15 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC 1	24 V
Ausgangsspannung AC 2	230 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	4 kV
--	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochabhängung
Befestigungsmaß a	105,6 mm
Befestigungsmaß b	122 mm
Befestigungsmaß c	7 mm
Höhe	112,5 mm
Breite	150 mm
Tiefe	150 mm
Durchmesser Bohrung	7 mm
Länge Bohrung	11 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
-----------------	---

Anschlusstyp 3

Anschlusstyp 1	Input
Anschlusstyp 2	Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	3

PIN 2	400 V
PIN 3	480 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	6
PIN 2	18 V
PIN 3	24 V DC
PIN 4	30 V
PIN 5	36 V
PIN 6	48 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE