

MIRO 6,2 steckbar Komplettmodul Ausgangsrelais

IN: 12 VAC/DC - OUT: 250 VAC/30VDC / 6 A

1 Wechsler
 6 A
 12 V AC/DC
 Federkraftklemmen



[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879021340
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85364900
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC min.	9,8 V
Eingangsspannung AC max.	14 V
Eingangsspannung DC min.	9,8 V
Eingangsspannung DC max.	14 V
Eingangsstrom	14,2 mA
Elektrische Daten Ausgang	
Gebrauchskategorie AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Schaltfrequenz max.	10 Hz
Schaltleistung AC max.	1500 VA
Schaltleistung DC max.	180 W
Schaltspannung AC max.	250 V
Schaltspannung DC max.	30 V
Schaltstrom DC	100 mA
Schaltstrom max.	6 A
Diagnosen	
Statusanzeige LED	grün
Geräteschutz	
Bedingung Lebensdauer	lastabhängig
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Bemessungsisolationsspannung	250 V
Elektrische Lebensdauer NC	10000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer NO	30000 Zyklen
Geräteschutz Mechanisch	
Mechanische Lebensdauer	10000000 Zyklen
Mechanische Daten	
Abfallzeit max.	4 ms
Ansprechzeit max.	8 ms
Mechanische Daten Materialdaten	
Material Kontakt	Ag Sn O2
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	93 mm
Breite	6,2 mm
Tiefe	75,6 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

