

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68112-0000000,

Einsatz 4000-68000-0410000


[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 13.05.2024

GTIN 4048879036542

Verpackungseinheit

1

Zolltarifnummer

85389099

Rahmen

Schutzart (EN IEC 60529)

IP65

Betriebstemperatur min.

-10 °C

Betriebstemperatur max.

60 °C

Lagertemperatur min.

-25 °C

Lagertemperatur max.

60 °C

Geeignet für Einbau mit Wandstärke min.

1 mm

Geeignet für Einbau mit Wandstärke max.

5 mm

Beschichtung Gehäuse

KTL

Material Gehäuse

Feinzinkdruckguss

SUB-D9

Betriebsspannung AC

48 V

Betriebsspannung DC

48 V

Betriebsspannung AC max. (UL-listed)

30 V

Betriebsspannung DC max. (UL-listed)

42,4 V

Betriebsstrom

3 A

Betriebsstrom max. (UL)

175 mA

Familie-Bauform

SUB-D9

Familie-Bauform Rückseite

SUB-D9

Geschlecht

female

Geschlecht Rückseite

Lötanschluss

Verriegelungsart

Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)

Polzahl

9

SUB-D25

Betriebsspannung AC

48 V

Betriebsspannung DC

48 V

Betriebsspannung AC max. (UL-listed)

30 V

Betriebsspannung DC max. (UL-listed)

42,4 V

Betriebsstrom

3 A

Betriebsstrom max. (UL)

175 mA

Familie-Bauform

SUB-D25

Familie-Bauform Rückseite

SUB-D25

Geschlecht

female

Geschlecht Rückseite

Lötanschluss

Verriegelungsart

Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)

Polzahl

25