

Adapter M12 Bu. 0° X-kod. / RJ45 90°

8-pol., geschirmt, CAT6A

Adapter
M12 – RJ45, Anschluss nach oben
Buchse gerade – Buchse 90°
8-polig
X-kodiert
Gigabit
Ethernet CAT6A
geschirmt
Überwurfmutter




[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Seite 1**

Familie-Bauform	M12
Kodierung	X

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104

ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002640
GTIN	4048879699419
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsstrom max.	1,75 A
--------------------	--------

Industrielle Kommunikation

Unterstütztes Protokoll	Ethernet
Übertragungsparameter	CAT6A

Installation | Anschluss

Schlüsselweite	SW18
----------------	------

Wichtige Installationshinweise

Hinweis zur Zugentlastung	Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius	ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.