

A3 Stift 3-polig, Push-in, 400 V, 10 A


A3  
Stift  
3-polig  
Push-In Klemme  
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.  
Bitte Aderendhülse verwenden.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten                       |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                | 27143424      |
| ECLASS-6.1                                | 27261204      |
| ECLASS-7.0                                | 27440205      |
| ECLASS-8.0                                | 27440205      |
| ECLASS-9.0                                | 27440205      |
| ECLASS-10.1                               | 27440205      |
| ECLASS-11.1                               | 27440205      |
| ECLASS-12.0                               | 27440205      |
| ETIM-5.0                                  | EC000438      |
| GTIN                                      | 4048879764193 |
| Verpackungseinheit                        | 1             |
| Zolltarifnummer                           | 85366990      |
| Elektrische Daten   Versorgung            |               |
| Betriebsspannung AC je Powerkontakt max.  | 400 V         |
| Betriebsspannung AC je Signalkontakt max. | 230 V         |
| Betriebsspannung DC je Powerkontakt max.  | 400 V         |
| Betriebsspannung DC je Signalkontakt max. | 230 V         |
| Betriebsstrom                             | 10 A          |
| Installation                              |               |
| Anschlussquerschnitt min.                 | 0,14 mm²      |

Anschlussquerschnitt max. 1,5 mm<sup>2</sup>

**Installation | Anschluss**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Abisolierlänge   | 10 mm                     |
| Anschlussart     | Push-In Federkraftklemmen |
| Geschlecht       | male                      |
| Steckzyklen min. | 500                       |

**Installation | Pin-Belegung**

|         |        |
|---------|--------|
| Polzahl | 3 + PE |
|---------|--------|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Verschmutzungsgrad                  | 3    |
| Bemessungsstoßspannung              | 4 kV |
| Überspannungskategorie (EN 60950-1) | III  |

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Beschichtung Kontakt       | versilbert |
| Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0        |
| Material Kontaktträger     | PC         |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|          |         |
|----------|---------|
| Baugröße | A3      |
| Höhe     | 30,1 mm |
| Breite   | 23,7 mm |
| Tiefe    | 23,7 mm |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur min.         | -40 °C    |
| Betriebstemperatur max.         | 125 °C    |
| Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |