

Mico Pro Lastkreisüberwachung, 1-kanalig

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A

Mico Pro® fix 1.4
1 Kanal
Stromeinstellung 4 A
Konfigurieren Sie Ihr Mico Pro® online:
[START](#)

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879552219
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Elektrische Daten Versorgung	
Summenstrom max.	40 A
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung 1 DC	12 V
Eingangsspannung 2 DC	24 V
Eingangsspannung DC min.	9 V

Eingangsspannung DC max.	30 V
Steuermöglichkeiten	per Powermodul
Summenstrom Brückset max.	40 A
Systemversorgung	per Powermodul

Elektrische Daten | Ausgang

Anzahl Ausgangskanäle	1
Auslösestrom DC Vollast je Kanal	4 A
Einschaltkapazität max.	30 mF
Toleranz Auslösestrom min.	0 %
Toleranz Auslösestrom max.	20 %

Installation

Anschlussquerschnitt fest min.	0,2 mm ²
Anschlussquerschnitt fest max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt bewegt min.	0,2 mm ²
Anschlussquerschnitt bewegt max.	4 mm ²
AWG Nummer fest min.	14
AWG Nummer fest max.	24
AWG Nummer bewegt min.	12
AWG Nummer bewegt max.	24

Installation | Anschluss

Anschlussart	Brücksystem
--------------	-------------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe	130 mm
Breite	8 mm
Tiefe	114 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Anschlusstyp 6

Familie-Bauform	Bridging Contact
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	1
PIN 1	UB +
Familie-Bauform	Bridging Contact
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	1
PIN 1	0 V
Familie-Bauform	Bridging Contact
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl

PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Familie-Bauform	Bridging Contact
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	1
PIN 1	0 V 1
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	1
PIN 1	Out 1