

## Motorentstörmodul

RC, 3x690VAC/7,5kW

3× 400 V AC

3× 575 V AC

3× 690 V AC

RC

Zum Aufschnappen auf Tragschiene sind 2 Schnappadapter Art.-Nr. 20900 notwendig  
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

## Link zum Produkt

### Abbildungen





Abbildung stellvertretend



### Kaufmännische Daten

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371013 |
| ECLASS-6.1 | 27371013 |
| ECLASS-7.0 | 27371013 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-8.0         | 27371013      |
| ECLASS-9.0         | 27371013      |
| ECLASS-10.1        | 27371013      |
| ECLASS-11.1        | 27371013      |
| ECLASS-12.0        | 27371013      |
| ETIM-5.0           | EC000197      |
| GTIN               | 4048879019347 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85363010      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
|--------------|--------------|

**Elektrische Daten | Eingang**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Eingangsspannung AC | 690 V |
|---------------------|-------|

**Installation**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 1 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|-------------------|

**Installation | Anschluss**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Anschlussinformation | Einzellitzen |
| Länge Einzellitzen   | 500 mm       |

**Geräteschutz | Medien**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
|--------------------|--------------------|

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | V-0                        |
| Material Gehäuse                   | Kunststoff                 |
| Material Vergussmasse              | 2-Komponenten Vergussmasse |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Befestigungsart              | geschnappt                   |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
| Höhe                         | 92 mm                        |
| Breite                       | 61 mm                        |
| Tiefe                        | 25 mm                        |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C  |