MURR ELEKTRONIK
stay connected

## Entstörmodul für Motoren


VDR, Stern, 3x400 VAC, 10 kW

3× 400 V AC
VDR
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

[Link zum Produkt]

### Abbildungen










Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371013 |
| ECLASS-6.1 | 27371013 |
| ECLASS-7.0 | 27371013 |
| ECLASS-8.0 | 27371013 |
| ECLASS-9.0 | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27371013 |
| ECLASS-12.0 | 27371013 |
| ETIM-5.0 | EC000197 |
| GTIN | 4048879019132 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| **Elektrische Daten \| Eingang** | |
| Eingangsspannung AC | 400 V |
| **Installation** | |
| Anschlussquerschnitt max. | 1 mm² |
| **Installation \| Anschluss** | |
| Anschlussinformation | Einzellitzen |
| Länge Einzellitzen | 150 mm |
| Ringkabelschuh | M6isoliert |
| **Geräteschutz \| Medien** | |
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
| **Mechanische Daten \| Materialdaten** | |
| Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | V-0 |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Vergussmasse | 2-Komponenten Vergussmasse |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Befestigungsart | gesteckt |
| Geeignet für Befestigungsart | Motorklemmkasten |
| Höhe | 39 mm |
| Breite | 39 mm |
| Tiefe | 44 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024