MURR ELEKTRONIK
stay connected

Allen-Bradley Schaltgerätentstörmodul


Varistor, 24VAC/DC

24 V AC/DC
VDR
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen








Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
GTIN	4048879017848
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010

Kompatibilität | Kompatibel zu

Passende Schaltgeräte	100-M

Elektrische Daten

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

Bedämpfungsfaktor	1.5× UN
Elektrische Daten | Eingang	
Eingangsspannung AC min.	24 V
Eingangsspannung AC max.	30 V
Eingangsspannung DC min.	24 V
Eingangsspannung DC max.	30 V
Installation | Anschluss	
Anschlussinformation	flexible Anschlussdrähte
Geräteschutz | Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten	
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	20 mm
Breite	10 mm
Tiefe	32 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024