

**Passiv-Vert. Kunstst.,6xM12,5pol,Ltg.fest**

10.0m PUR-JB 12\*0,34+3\*0,75

6-fach, 5-polig

PUR/PVC

10.0 m

mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.



[Link zum Produkt](#)
**Abbildungen**


Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27279219 |
| ECLASS-6.1  | 27279219 |
| ECLASS-7.0  | 27279219 |
| ECLASS-8.0  | 27279219 |
| ECLASS-9.0  | 27440108 |
| ECLASS-10.1 | 27440108 |
| ECLASS-11.1 | 27440108 |
| ECLASS-12.0 | 27440108 |

|                                            |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                   | EC002585                                                                                                                       |
| GTIN                                       | 4048879062954                                                                                                                  |
| Verpackungseinheit                         | 1                                                                                                                              |
| Zolltarifnummer                            | 85444290                                                                                                                       |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                                                                                                                |
| Betriebsspannung DC                        | 24 V                                                                                                                           |
| Betriebsstrom je Kontakt max.              | 4 A                                                                                                                            |
| Summenstrom max.                           | 10 A                                                                                                                           |
| <b>Industrielle Kommunikation</b>          |                                                                                                                                |
| Anzahl Signale je Steckplatz               | 2                                                                                                                              |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                                                                                                                                |
| Befestigungsgewinde                        | M12 x 1                                                                                                                        |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                                                                                                                |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP67                                                                                                                           |
| Zusatzbedingung Schutzart                  | gesteckt, verschraubt                                                                                                          |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                                                                                                                |
| Befestigungsart                            | Schraubgewinde                                                                                                                 |
| Höhe                                       | 100,5 mm                                                                                                                       |
| Breite                                     | 54,5 mm                                                                                                                        |
| Tiefe                                      | 25 mm                                                                                                                          |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                                                                                                                |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                                                                                                                         |
| Betriebstemperatur max.                    | 80 °C                                                                                                                          |
| <b>Installation   Kabel</b>                |                                                                                                                                |
| Kabelkennung                               | 388                                                                                                                            |
| Kabeltyp                                   | 2                                                                                                                              |
| Mantelfarbe                                | grau                                                                                                                           |
| Zertifikatstyp                             | cURus                                                                                                                          |
| STOOW-Style Mantel                         | Hybrid, Signal, Power                                                                                                          |
| Anzahl Verseilung                          | 1                                                                                                                              |
| Verseilung                                 | 3 Adern verseilt                                                                                                               |
| Anzahl Verseilung (Typ 2)                  | 1                                                                                                                              |
| Verseilung (Typ 2)                         | 12 Adern um Verseilverbund verseilt                                                                                            |
| Adernanordnung                             | blau, braun, grün-gelb, (grau-rosa, weiß, rot-blau, grün, grün-weiß, gelb, braun-grün, grau, gelb-weiß, rosa, braun-gelb, rot) |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)          | 2 Mio. @ 25 °C                                                                                                                 |
| Kabelgewicht                               | 162,8 g/m                                                                                                                      |
| Material Mantel                            | PUR                                                                                                                            |
| Shore-Härte Mantel                         | 87 ± 5 Shore A                                                                                                                 |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel)              | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei                                                                                  |
| Außendurchmesser (Mantel)                  | 9,2 mm                                                                                                                         |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel)         | ± 5 %                                                                                                                          |
| Material Innenmantel                       | PVC                                                                                                                            |
| Farbe Innenmantel                          | grau                                                                                                                           |
| Material Aderisolation                     | PVC                                                                                                                            |
| Anzahl Adern                               | 12                                                                                                                             |
| Aussendurchmesser Aderisolation            | 1,3 mm                                                                                                                         |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation   | ± 5 %                                                                                                                          |
| Shore-Härte Aderisolation                  | 43 ± 5 Shore D                                                                                                                 |
| Materialeigenschaften Aderisolation        | maschinell gut verarbeitbar                                                                                                    |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation         | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei                                                                                  |

|                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Anzahl Einzeldrähte (Ader)                      | 19                                                    |
| Durchmesser Adereinzeldrähte                    | 0,15 mm                                               |
| Leiter Querschnitt (Ader)                       | 0,34 mm <sup>2</sup>                                  |
| Material Leiter Ader                            | Kupferlitze, blank                                    |
| Leitertyp (Ader)                                | Litzenklasse 5                                        |
| Material Aderisolation (Power)                  | PVC                                                   |
| Außendurchmesser Aderisolation (Power)          | 1,8 mm                                                |
| Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Power) | ±5 %                                                  |
| Shore-Härte Aderisolation (Power)               | 43±5 Shore D                                          |
| Materialeigenschaften Aderisolation (Power)     | maschinell gut verarbeitbar                           |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Power)      | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei         |
| Anzahl Adern (Power)                            | 3                                                     |
| Anzahl Einzeldrähte Ader (Power)                | 42                                                    |
| Durchmesser Adereinzeldrähte (Power)            | 0,15 mm                                               |
| Leistungsquerschnitt Ader (Power)               | 0,75 mm <sup>2</sup>                                  |
| Material Leiter Ader (Power)                    | Kupferlitze, blank                                    |
| Leitertyp Ader (Power)                          | Litzenklasse 6                                        |
| Verfahrenweg (Schleppkette)                     | 5 m @ 25 °C                                           |
| Strombelastbarkeit (Norm)                       | nach DIN VDE 0298-4                                   |
| Strombelastbarkeit min. Ader                    | 4 A                                                   |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader              | 57 Ω/km                                               |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Power)      | 26 Ω/km @20 °C                                        |
| Schleifenwiderstand                             | 7,8 A                                                 |
| Nennspannung Power max. (Leiter - Erde)         | 300 V                                                 |
| Nennspannung Power max. (Leiter - Leiter)       | 300 V                                                 |
| Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel)       | 2 kV @ 60 s                                           |
| Stehwechselspannung Power (Ader - Ader)         | 2 kV @ 60 s                                           |
| Betriebstemperatur min. (fest)                  | -30 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (fest)                  | 80 °C                                                 |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)                | -5 °C                                                 |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)                | 70 °C                                                 |
| Flammwidrigkeit                                 | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   |
| Chemikalienbeständigkeit                        | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Benzinbeständigkeit                             | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Ölbeständigkeit                                 | DIN EN 60811-404   gut, applikationsbezogen zu prüfen |
| Biegeradius (fest)                              | 5 x Außendurchmesser                                  |
| Biegeradius (bewegt)                            | 10 x Außendurchmesser                                 |

#### Anschlussstyp 2

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Familie-Bauform     | offenes Leitungsende |
| Polzahl             | 15                   |
| Familie-Bauform     | M12                  |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Kodierung           | A                    |
| Polzahl             | 5                    |
| PIN 1               | +                    |
| PIN 2               | NC S 2               |
| PIN 3               | -                    |
| PIN 4               | NO S 1               |
| PIN 5               | PE                   |