MURR ELEKTRONIK
stay connected

Aktiver Bremsgleichrichter


IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A

24 V DC (ON: > 16 V DC; OFF: < 12 V DC)
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Federkraftklemmen

Link zum Produkt

Abbildungen








Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390
ECLASS-10.1	27040390
ECLASS-11.1	27040390

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-12.0	27040390
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879404150
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85044083
Elektrische Daten | Eingang	
Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsspannung 3 AC	480 V
Eingangsspannung AUS DC max.	12 V
Eingangsstrom DC max.	0,8 A
Steuerspannung DC	24 V
Steuerspannung DC min.	16 V
Elektrische Daten | Ausgang	
Ausgangsspannung	205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
Ausgangsstrom max.	0,75 A
Schaltfrequenz max.	2,5 Hz
Diagnosen	
Statusanzeige LED	grün
Geräteschutz | Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Verpolschutz	ja
Mechanische Daten | Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	22,5 mm
Breite	75 mm
Tiefe	85 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Anschlusstyp 4	
Anschlusstyp 1	X1
Anschlusstyp 2	X2
Anschlusstyp 3	X3
Anschlusstyp 4	X4
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 1	SL
PIN 2	SR
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	3
PIN 1	DC +
PIN 2	S +
PIN 3	S -

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 1	S -
PIN 2	NC
PIN 3	L 2
PIN 4	L 2
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 1	L 1
PIN 2	L 1
PIN 3	N
PIN 4	N

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024