

RM 14/230V AC Ausgangsrelais

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A

1 Relais; 4 Wechsler
2 A
230 V AC
Schraubklemmen



[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027625
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85364900
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsspannung AC min.	195 V
Eingangsspannung AC max.	250 V
Eingangsspannung DC	230 V
Eingangsspannung DC min.	195 V
Eingangsspannung DC max.	250 V
Eingangsstrom	10 mA
Elektrische Daten Ausgang	
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	0,8 A @ 24 V, 0,01 A @ 230 V
Zusatzbedingung Schaltfrequenz	mit Last
Schaltfrequenz max.	0,1 Hz
Schaltleistung AC max.	125 VA
Schaltleistung DC max.	60 W
Schaltspannung AC max.	250 V
Schaltspannung DC max.	250 V
Schaltstrom DC	0,1 mA
Schaltstrom max.	2 A
Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	2 A (24 V AC); 0,5 A (230 V AC)
Schaltvermögen AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	1 A (24 V AC); 0,1 A (230 V AC)
Diagnosen	
Statusanzeige LED	rot
Geräteschutz	
Bedingung Lebensdauer	lastabhängig
Geräteschutz Elektrisch	
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Elektrische Lebensdauer	50000000 Zyklen
Geräteschutz Mechanisch	
Mechanische Lebensdauer	50000000 Zyklen
Mechanische Daten	
Abfallzeit max.	20 ms
Ansprechzeit max.	10 ms
Prellzeit max.	2 ms
Mechanische Daten Materialdaten	
Material Kontakt	Ag Au
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe	75 mm
Breite	22,5 mm
Tiefe	102 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C

Betriebstemperatur max. 55 °C

Anschlussstyp 4

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	3
PIN 1	12
PIN 2	11
PIN 3	14
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	3
PIN 1	31
PIN 2	32
PIN 3	34
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 1	21
PIN 2	24
PIN 3	22
PIN 4	41
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2
PIN 3	44
PIN 4	42