

## Motorentstörmodul

RC, 3x400...575VAC/4kW

3× 400 V AC

3× 575 V AC

RC

Zum Aufschneiden auf Tragschiene Schnappadapter Art.-Nr. 20900 notwendig

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

## Link zum Produkt

### Abbildungen





Abbildung stellvertretend



### Kaufmännische Daten

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371013 |
| ECLASS-6.1 | 27371013 |
| ECLASS-7.0 | 27371013 |
| ECLASS-8.0 | 27371013 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-9.0         | 27371013      |
| ECLASS-10.1        | 27371013      |
| ECLASS-11.1        | 27371013      |
| ECLASS-12.0        | 27371013      |
| ETIM-5.0           | EC000197      |
| GTIN               | 4048879019453 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85363010      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|              |              |
|--------------|--------------|
| Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
|--------------|--------------|

#### Elektrische Daten | Eingang

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Eingangsspannung AC | 575 V |
|---------------------|-------|

#### Installation

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min. | 0,35 mm² |
|---------------------------------------------|----------|

#### Installation | Anschluss

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Anschlussinformation | Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4 |
| Länge Einzellitzen   | 200 mm                                               |

#### Geräteschutz | Medien

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
|--------------------|--------------------|

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | V-0                        |
| Material Gehäuse                   | Kunststoff                 |
| Material Vergussmasse              | 2-Komponenten Vergussmasse |

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Befestigungsart              | geschnappt                   |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
| Höhe                         | 43 mm                        |
| Breite                       | 15 mm                        |
| Tiefe                        | 40 mm                        |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C  |