

## Motorentstörmodul

Varistor, 3x400VAC/7,5kW

3× 400 V AC

VDR

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen





Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371013 |
| ECLASS-6.1  | 27371013 |
| ECLASS-7.0  | 27371013 |
| ECLASS-8.0  | 27371013 |
| ECLASS-9.0  | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| ECLASS-11.1                                | 27371013                   |
| ECLASS-12.0                                | 27371013                   |
| ETIM-5.0                                   | EC000197                   |
| GTIN                                       | 4048879018920              |
| Verpackungseinheit                         | 1                          |
| Zolltarifnummer                            | 85363010                   |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                            |
| Eingangsspannung AC                        | 400 V                      |
| <b>Installation</b>                        |                            |
| Anschlussquerschnitt max.                  | 0,5 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                            |
| Anschlussinformation                       | Einzellitzen               |
| Länge Einzellitzen                         | 100 mm                     |
| Ringkabelschuh                             | M6isoliert                 |
| <b>Geräteschutz   Medien</b>               |                            |
| Flammbeständigkeit                         | schwer entflammbar         |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                            |
| Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)         | V-0                        |
| Material Gehäuse                           | Kunststoff                 |
| Material Vergussmasse                      | 2-Komponenten Vergussmasse |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                            |
| Befestigungsart                            | gesteckt                   |
| Geeignet für Befestigungsart               | Motorklemmkasten           |
| Höhe                                       | 25 mm                      |
| Breite                                     | 25 mm                      |
| Tiefe                                      | 40 mm                      |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                            |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                     |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C                      |