MURR ELEKTRONIK
stay connected

**IMPACT67 Kompaktmodul, Kunststoff**

CANopen, 16 dig. Ein

Digitale Eingänge
DI16
CAN 1 Mbit/s; M12, A-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK

## Link zum Produkt

### Abbildungen




Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27242604 |
| ECLASS-6.1 | 27242604 |
| ECLASS-7.0 | 27242604 |
| ECLASS-8.0 | 27242604 |
| ECLASS-9.0 | 27242604 |
| ECLASS-10.1 | 27242604 |
| ECLASS-11.1 | 27242604 |
| ECLASS-12.0 | 27242604 |
| ETIM-5.0 | EC001599 |
| GTIN | 4048879052030 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

### Elektrische Daten | Versorgung

| | |
|---|---|
| Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
| Betriebsspannung US DC | 24 V |
| Summenstrom UA max. | 9 A |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 14.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| Summenstrom US max. | 9 A |
| **Elektrische Daten \| Eingang** | |
| Überlastfest | ja |
| Kurzschlussfest | ja |
| Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
| Sensorstrom US je Eingang max. | 0,2 A |
| **Industrielle Kommunikation \| Busdaten** | |
| Adressbereich min. | 1 |
| Adressbereich max. | 99 |
| **Industrielle Kommunikation \| CANopen** | |
| CANopen Adressierung | Drehschalter |
| **Diagnosen** | |
| Diagnose | Unterspannung, keine Spannung |
| Diagnose per BUS | pro Modul |
| Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
| LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
| Höhe | 39 mm |
| Breite | 63 mm |
| Tiefe | 225 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
| Lagertemperatur min. | -25 °C |
| Lagertemperatur max. | 70 °C |
| **Anschlusstyp 5** | |
| Anschlusstyp 1 | 0-7 |
| Anschlusstyp 2 | Bus In |
| Anschlusstyp 3 | Bus Out |
| Anschlusstyp 4 | Power In |
| Anschlusstyp 5 | Power Out |
| Familie-Bauform | M12 |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | grau |
| Kodierung | A |
| Polzahl | 5 |
| PIN 1 | 24 V DC (US) |
| PIN 2 | DI 10-17 |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | DI 00-07 |
| PIN 5 | PE |
| Familie-Bauform | M12 |
| Geschlecht | male |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung | A |
| Polzahl | 5 |
| PIN 1 | PE |
| PIN 2 | n.c. |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 14.05.2024

| | |
|---|---|
| PIN 3 | CAN_PE |
| PIN 4 | CAN_HIGH |
| PIN 5 | CAN_LOW |
| Familie-Bauform | M12 |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung | A |
| Polzahl | 5 |
| PIN 1 | PE |
| PIN 2 | n.c. |
| PIN 3 | CAN_PE |
| PIN 4 | CAN_HIGH |
| PIN 5 | CAN_LOW |
| Familie-Bauform | 7/8" |
| Geschlecht | male |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Polzahl | 5 |
| PIN 1 | 0 V |
| PIN 2 | 0 V |
| PIN 3 | PE |
| PIN 4 | 24 V DC (US) |
| PIN 5 | 24 V DC (UA) |
| Familie-Bauform | 7/8" |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Polzahl | 5 |
| PIN 1 | 0 V |
| PIN 2 | 0 V |
| PIN 3 | PE |
| PIN 4 | 24 V DC (US) |
| PIN 5 | 24 V DC (UA) |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 14.05.2024