MURR ELEKTRONIK
stay connected

Profibus Stecker (Sub-D) 90° mit PG

Schneidklemmen für starre und flexible Leitungen

Busanschlussstecker 90°
PROFIBUS
SUB-D9 (Stift), Schneidklemmen, starre und flexible Leitung, Programmiergerät-Anschluss
PROFIBUS, FC-Kabel starr und flexibel, 1× 2× 0.64 mm², für Außen-Ø 8.0 ±0.5 mm

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879050555
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389091

Elektrische Daten

Abschlusswiderstand	integriert, zuschaltbar

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC min.	4,75 V
Betriebsspannung DC max.	5,25 V
Stromaufnahme max.	12,5 mA

Industrielle Kommunikation

Übertragungsrate max.	12 MBit/s

Installation | Anschluss

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

Anschlussart	Schneidklemmen IDC
Geräteschutz | Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	72 mm
Breite	40 mm
Tiefe	17 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024