

MASI20 Installationstechnik

Verteilung AS-I und extern Power, 3 Potentiale

5 Steckplätze, universell
3 Potentiale
ohne Steckklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen





Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111

ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879050487
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung DC max.	36 V
Betriebsstrom je Port max.	8 A
Summenstrom max.	12 A
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Isolationsfestigkeit Power/Power (EN 60664-1)	50 V
Isolationsfestigkeit ASI/Power	200 V
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	43 mm
Breite	25 mm
Tiefe	142 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 60664-1
Anschlussstyp 6	
Anschlussstyp 1	11
Anschlussstyp 2	12
Anschlussstyp 3	13
Anschlussstyp 4	21
Anschlussstyp 5	31
Anschlussstyp 6	123
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	2
PIN 1	11 +
PIN 2	11 -
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	2
PIN 1	12 +
PIN 2	12 -
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	2
PIN 1	13 +

PIN 2	13 -
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	2
PIN 1	21 +
PIN 2	21 -
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	2
PIN 1	31 +
PIN 2	31 -
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	6
PIN 1	1 +
PIN 2	1 -
PIN 3	2 +
PIN 4	2 -
PIN 5	3 +
PIN 6	3 -