

Induktivkoppler 24V 5A 30kHz

Induktive Schaltsignalübertragung
 Verschleißfreies Schalten
 Keine Betriebsspannung am Ausgang
 Schaltfrequenz: max. 30 kHz
 Bis zu 5 A Schaltstrom
 Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen





Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27379090
ECLASS-7.0	27379090
ECLASS-8.0	27379090
ECLASS-9.0	27379090
ECLASS-10.1	27379090

ECLASS-11.1	27379090
ECLASS-12.0	27379090
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879329538
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AUS DC min.	0 V
Eingangsspannung AUS DC max.	5 V
Eingangsspannung DC	24 V
Eingangsspannung DC min.	15 V
Eingangsspannung DC max.	30 V
Eingangsstrom DC max.	32 mA
Elektrische Daten Ausgang	
Ruhestrom AUS max.	0,025 mA
Schaltfrequenz induktiv max.	3000 Hz
Schaltfrequenz ohmsch max.	30000 Hz
Schaltstrom min.	1 mA
Schaltstrom max.	5 A
Diagnosen	
Statusanzeige LED	gelb
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten Materialdaten	
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	78 mm
Breite	6,2 mm
Tiefe	71 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C