

10 Port Unmanaged Gigabit Switch 4 PoE 2 SFP Ports IP20 Metall

10 Port Unmanaged IP20 PoE Gigabit Switch Metall
24 V Spannungsversorgung
4 PoE Ports - 2 SFP Ports

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
GTIN	4048879844215
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung DC min.	12 V
Betriebsspannung DC max.	57 V
PoE Spannungsverstärker	ja
Industrielle Kommunikation	
Übertragungsrate max.	1000 MBit/s
Industrielle Kommunikation Ethernet-Funktionalität	
Auto-Crossover	ja
Auto-Negotiation	ja
Duplex	Vollduplex
Switchart	unmanaged
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	ja

Diagnosen	
Alarmkontakt	ja
Diagnose	keine Spannung
LED-Anzeige	Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Mechanische Daten Materialdaten	
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	Metall
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe	145 mm
Breite	57,8 mm
Tiefe	113 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Anschlusstyp 3	
Anschlusstyp 1	8
Anschlusstyp 2	10
Anschlusstyp 3	X1
Familie-Bauform	RJ45
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Familie-Bauform	POF SC-RJ
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	2
PIN 1	RD
PIN 2	TD
Anschlussart	Steckklemmen RK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	7
PIN 1	FE
PIN 2	V 1 -
PIN 3	V 1 +
PIN 4	Relay (NO)
PIN 5	Relay (NO)

PIN 6	V 2 -
PIN 7	V 2 +