

Aktive MSDD Hybridfeldbusankopplung Profibus

2 x M12 B-codiert, Buchse


M12, M12 (Buchse/Buchse) B-kodiert; RS485 (SUB-D9)

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879041478
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85371098

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
---------------------	------

Industrielle Kommunikation

Übertragungsrate max.	12 MBit/s
-----------------------	-----------

Installation

Anschlussquerschnitt eindrätig max.	0,25 mm²
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrätig max.	2,5 mm²

Installation | Anschluss

Anschlussart	Federkraftsteckklemmen
--------------	------------------------

Geräteschutz

Geschirmt	nein
-----------	------

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe Ausschnitt	90 mm
Breite Ausschnitt	80 mm
Höhe	103 mm
Breite	93 mm
Tiefe	65 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C