

LED-Anzeigebaustein opac/ grün

110V AC/DC - 10 mA - IP65


(grün)
110 V AC/DC
Die Bausteine sind geeignet für Blechstärken von 1.5...5.0 mm.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041263
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	85318070

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	110 V
Betriebsspannung AC min.	95 V
Betriebsspannung AC max.	121 V
Betriebsspannung DC	110 V
Betriebsspannung DC min.	95 V
Betriebsspannung DC max.	121 V
Stromaufnahme min.	8 mA
Stromaufnahme max.	12 mA

Installation | Anschluss

Anschlussinformation Faston 2.8×0.8 mm

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529) IP65

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten

Durchmesser LED	5 mm
-----------------	------

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Durchmesser Frontplattenbohrung	9 mm
---------------------------------	------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	50 °C
-------------------------	-------