

**MKN Kleinnetzgerät 1-phasig, längsgeregelt**

IN: 230VAC OUT: 2x15V/0,06ADC

INPUT: 230 V AC

OUTPUT:  $\pm 15$  V DCStrom:  $2 \times 35$  mA

Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.

Betauung unzulässig



[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27049002 |
| ECLASS-6.1 | 27049002 |
| ECLASS-7.0 | 27049002 |
| ECLASS-8.0 | 27049002 |
| ECLASS-9.0 | 27040701 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-10.1        | 27040701      |
| ECLASS-11.1        | 27040701      |
| ECLASS-12.0        | 27040701      |
| ETIM-5.0           | EC002540      |
| GTIN               | 4048879079631 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85044095      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
|--------------|--------------|

**Elektrische Daten | Eingang**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Charakteristik Vorsicherung        | Träge   |
| Eingangsstrom                      | 20 mA   |
| Externe Vorsicherung je Phase max. | 0,063 A |

**Elektrische Daten | Ausgang**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Ausgangsbeschaltung         | LED, Siebungskondensator, VDR |
| Ausgangsstrom je Kanal max. | 0,035 A                       |
| Restwelligkeit (s-s) max.   | 10 mV                         |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Überlastschutz Ausgang   | ja |
| Kurzschlusschutz Ausgang | ja |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Befestigungsart              | geschnappt                        |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur min. | 0 °C  |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |

**Konformität**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Produktstandard | EN 61558-2-6, EN 62041 category II |
| EMV             | EN 55011 B, EN 61000-3-2           |