

**MASI67 E/A Modul**

4 digitale Eingänge

Digitale Eingänge


DI4 - 0.2 A (AB) - 4x M12

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Gehäuse ist vollvergossen.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242604      |
| ECLASS-6.1         | 27242604      |
| ECLASS-7.0         | 27242604      |
| ECLASS-8.0         | 27242604      |
| ECLASS-9.0         | 27242604      |
| ECLASS-10.1        | 27242604      |
| ECLASS-11.1        | 27242604      |
| ECLASS-12.0        | 27242604      |
| ETIM-5.0           | EC001599      |
| GTIN               | 4048879049115 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85176200      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Busspannung AS-Interface DC min. | 26,5 V |
| Busspannung AS-Interface DC max. | 31,6 V |
| Stromaufnahme AS-i Port max.     | 250 mA |

**Elektrische Daten | Eingang**

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Überlastfest    | ja                                                  |
| Kurzschlussfest | ja                                                  |
| Typ Eingang     | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |

Strombelastbarkeit max. 0,2 A

#### Industrielle Kommunikation | Busdaten

Adresseinstellungsart Adressierbuchse, Master  
 Slave Adressbereich (0), 1 A...31 A, 1 B...31 B

#### Industrielle Kommunikation | AS-Interface

Profil (IO.ID.ID2) S-0.A.0

#### Diagnosen

Diagnose per BUS ja  
 Diagnose per LED pro Modul  
 LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr

#### Installation | Anschluss

Doppelbelegung M12 Buchse nein

#### Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529) IP67

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart verschraubt, geschnappt  
 Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)  
 Höhe 94 mm  
 Breite 60 mm  
 Tiefe 39 mm

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C  
 Betriebstemperatur max. 60 °C  
 Lagertemperatur min. -20 °C  
 Lagertemperatur max. 70 °C

#### Anschlusstyp 1

Anschlusstyp 1 0-3  
 Familie-Bauform M12  
 Geschlecht female  
 Farbe Kontaktträger schwarz  
 Kodierung A  
 Polzahl 5  
 PIN 1 Usens +  
 PIN 2 DI  
 PIN 3 Usens -  
 PIN 4 DI  
 PIN 5 n.c.