

MET Einphasen Sicherheitstransformator

P: 1000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 24VAC

Einphasen- Sicherheitstransformator  
1000 VA  
Isolationsklasse T 60/B

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen





Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27031302 |
| ECLASS-6.1          | 27031302 |
| ECLASS-7.0          | 27031302 |
| ECLASS-8.0          | 27031302 |
| ECLASS-9.0          | 27031302 |
| ECLASS-10.1         | 27031302 |
| ECLASS-11.1         | 27031302 |

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ECLASS-12.0                                | 27031302                                        |
| ETIM-5.0                                   | EC002486                                        |
| GTIN                                       | 4048879078887                                   |
| Verpackungseinheit                         | 1                                               |
| Zolltarifnummer                            | 85043180                                        |
| <b>Elektrische Daten</b>                   |                                                 |
| Sicherheitsgrad                            | SELV                                            |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                                 |
| Netzfrequenz                               | 50 ... 60 Hz                                    |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                                                 |
| Eingangsspannung AC                        | 230 V                                           |
| Eingangsspannung AC min.                   | 218,5 V                                         |
| Eingangsspannung AC max.                   | 241,5 V                                         |
| Eingangsstrom AC                           | 4,64 A                                          |
| Einschaltstrom max.                        | 110 A                                           |
| Kurzschlussstrom                           | 138 A                                           |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>         |                                                 |
| Ausgangsspannung AC                        | 24 V                                            |
| Ausgangsspannung einstellbar               | nein                                            |
| Schaltleistung AC max.                     | 1000 VA                                         |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                                 |
| Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang   | 4 kV                                            |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                                 |
| Geeignet für Befestigungsart               | Schlüssellochaufhängung                         |
| Befestigungsmaß a                          | 111,5 mm                                        |
| Befestigungsmaß b                          | 135 mm                                          |
| Befestigungsmaß c                          | 7 mm                                            |
| Höhe                                       | 137 mm                                          |
| Breite                                     | 174 mm                                          |
| Tiefe                                      | 160 mm                                          |
| Durchmesser Bohrung                        | 7 mm                                            |
| Länge Bohrung                              | 11 mm                                           |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                                 |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                                          |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C                                           |
| Lagertemperatur min.                       | -40 °C                                          |
| Lagertemperatur max.                       | 80 °C                                           |
| <b>Konformität</b>                         |                                                 |
| Produktstandard                            | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |