

MA5I68 E/A Modul

8 digitale Eingänge

Kompaktmodul

DI8 - 0.19 A (C) - 4× M12 (AB)

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".


Gehäuse ist vollvergossen.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879048903
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200

Elektrische Daten | Versorgung

Busspannung AS-Interface DC min.	26,5 V
Busspannung AS-Interface DC max.	31,6 V
Stromaufnahme AS-i Port max.	250 mA

Elektrische Daten | Eingang

Überlastfest	ja
Kurzschlussfest	ja
Typ Eingang	PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter

Strombelastbarkeit max. 0,19 A

Industrielle Kommunikation | Busdaten

Adresseinstellungsart M12-Anschluss und Programmiergerät, Master
 Slave Adressbereich (0), 1 A...31 A, 1 B...31 B

Industrielle Kommunikation | AS-Interface

AS-i Power 24 ja
 Profil (IO.ID.ID2) 2x S-0.A.2

Diagnosen

Diagnose keine Spannung
 Diagnose per LED pro Modul
 LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529) IP68

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart verschraubt
 Höhe 126 mm
 Breite 30 mm
 Tiefe 34,5 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C
 Betriebstemperatur max. 60 °C
 Lagertemperatur min. -20 °C
 Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlussstyp 2

Anschlussstyp 1 A-D
 Anschlussstyp 2 ohne AUX
 Familie-Bauform M12
 Geschlecht female
 Farbe Kontaktträger schwarz
 Kodierung A
 Polzahl 5
 PIN 1 Usens +
 PIN 2 DI
 PIN 3 Usens -
 PIN 4 DI
 PIN 5 n.c.
 Familie-Bauform M12
 Geschlecht male
 Farbe Kontaktträger schwarz
 Kodierung A
 Polzahl 4
 PIN 1 AS-i +
 PIN 2 n.c.
 PIN 3 AS-i -
 PIN 4 n.c.