

**Produkt abgekündigt zum 31.10.2018, Ersatz: 56470**

Gateway ProfiNet/AS-i, 1 Master, Spez. 3.0, IP20

Gateway-Singlemaster

frontseitig über Federkraftsteckklemmen 0.5...1.5 mm

AS-Interface/PROFINET


Specification 3.0

Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter <http://shop.murrelektronik.com>

Andere Gateways auf Anfrage.

**Link zum Produkt****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242208      |
| ECLASS-7.0         | 27242208      |
| ECLASS-8.0         | 27242208      |
| ECLASS-9.0         | 27242208      |
| ETIM-5.0           | EC001604      |
| GTIN               | 4048879495714 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85176200      |

**Elektrische Daten**

Bemessungsbetriebsstrom AS-Interface max. 200 mA

**Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsspannung DC 30 V

**Industrielle Kommunikation**

Unterstütztes Protokoll PROFINET

**Industrielle Kommunikation | Busdaten**

Automatische Baudratenerkennung nein

Baudrate max. 100 MBaud

**Industrielle Kommunikation | AS-Interface**

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 01.05.2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | [shop@murrelektronik.com](mailto:shop@murrelektronik.com) | [shop.murrelektronik.com](http://shop.murrelektronik.com)

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| AS-i Spezifikation            | V3.0                         |
| Anzahl Slaves max.            | 62                           |
| Diagnoseschnittstelle seriell | RJ45/Feldbus                 |
| Zykluszeit AS-i               | 150 µs × (Anzahl Slaves + 2) |

**Installation | Anschluss**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Familie-Bauform | RJ45 |
|-----------------|------|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Schutzart (EN IEC 60529)     | IP20  |
| Bemessungsisolationsspannung | 500 V |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Befestigungsart              | geschnappt              |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe                         | 120 mm                  |
| Breite                       | 85 mm                   |
| Tiefe                        | 83 mm                   |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | 0 °C   |
| Betriebstemperatur max. | 55 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -25 °C |
| Lagertemperatur max.    | 85 °C  |

**Konformität**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Niederspannungsrichtlinie | EN 50295 |
|---------------------------|----------|